Produktdatenblatt
Eigenschaften

SZS48X
Wandgehäuse 1050x1250x210 mm IP30 SKII Leergehäuse ohne Tür BxHxT

Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Produktname	Prisma XS
Produkt- oder Komponententyp	Gehäuse
Gehäusetyp	Leergehäuse
Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Wandmontiertes Gehäuse Tiefe 210 mm
Breite	1050 mm
Höhe	1250 mm
Tiefe	210 mm
Einbautiefe	190 mm
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe	32 x 12
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Zusätzliche Informationen	Kann Seite an Seite und übereinander kombiniert werden
Einsatzbedingungen	Innenraum
Geliefertes Zubehör	8 x Kabeleinführungsplatte
Art der Frontabdeckung	Ohne

Zusatzmerkmale

Kabeleinführung	Einführung von unten oder oben
Gehäusemontage	Einbau Oberfläche Eingelassen
Montagehalterung	Hohlwand Beton
9-mm-Raster	768,0
Gesamtzahl der 18-mm-Module	384,0
[In] Bemessungsstrom	400 A
Gehäusematerial	Gehäuse: powder coated steel Innengehäuse: Kunststoff
Produktgewicht	19,600 kg
Farbe	Weiß (RAL 9016)

Montage

Schutzart (IP)	IP30
Schutzart (IK)	IK09
Normen	EN/IEC 61439-1 VDE 0660 Teil 600

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	106,0 cm
VPE 1 Breite	22,0 cm
VPE 1 Länge	128,0 cm
VPE 1 Gewicht	21,8 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.