Fiche produit
Caractéristiques

08254
Prisma G - Porte pleine L850 pour armoire 33 modules IP40

Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma G
Type de produit ou équipement	Porte
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G boîtier
Equipement fournis	Porte Poignée Serrure à clé (clé 405) Autre verrouillage et insert à commander séparément 3 charnière
Type de porte	Opaque
Degré de protection IP	IP43 avec porte, auvent et joint IP43 IP30 sans porte IP40 avec porte IP41 avec porte et auvent

Complémentaires

Description d'installation	Armoire - largeur 850 mm
Sens d'ouverture de la porte	Réversible
Nombre de verrous	3
Angle d'ouverture de porte	130 °
Nombre de modules verticaux (50 mm)	33
Matière du coffret	Feuille d'acier traité
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	1650 mm
Largeur	850 mm
Profondeur	40 mm
Poids du produit	15,7 kg
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to EN/CEI 62262
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,500 cm
Largeur de l'emballage 1	86,500 cm
Longueur de l'emballage 1	172,000 cm
Poids de l'emballage 1	18,550 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	13
Hauteur de l'emballage 2	99,500 cm
Largeur de l'emballage 2	200,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	262,150 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois