Fiche produit
Caractéristiques

08407
Ossature L650 + 150 P400



Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma P
Type de produit ou équipement	Ossature
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Equipement fournis	Quatre traverses Matériel de montage Kit d'association latérale Deux ossatures
Informations complémentaires	Peut être juxtaposé et dos à dos Le compartiment de jeu de barre peut être à gauche ou à droite

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 + 150 mm
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	2000 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	400 mm
Poids du produit	24,04 kg
Finition de la surface	Lisse Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Normes	CEI 62208

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	12,0 cm
Largeur de l'emballage 1	41,0 cm
Longueur de l'emballage 1	202,0 cm
Poids de l'emballage 1	24,2 kg
Type d'emballage 2	P2M
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	99,0 cm
Largeur de l'emballage 2	200,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	501,8 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois