Fiche produit
Caractéristiques

9001KR24B
Harmony 9001K - BP coup poing non lum.- clips.- noir - Ø30 - rond - momentané

Principales

Gamme de produit	Harmony 9001K
Type de produit ou équipement	Tête de bouton-poussoir
Nom de l'appareil	9001K
Profil de l'unité de commande	Noir affleurant
Info supplémentaire de l'unité de commande	À visser en plastique avec vis de serrage

Complémentaires

Diamètre de fixation	30 mm
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
Type d'unité de commande	Rappel à ressort
Matériau de la collerette	Métal
Couleur de la capsule	Noir
Profil de l'unité de commande	Bouton coup de poing de Ø 35 mm
Type de commande	Rappel à ressort
Description des contacts	Sans contact de contact

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,08 cm
Largeur de l'emballage 1	5,842 cm
Longueur de l'emballage 1	7,112 cm
Poids de l'emballage 1	122,47 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois