Fiche produit
Caractéristiques

VDI6691F
Infraplus-MP - Panneau 24p FTP affleu.

Principales

Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Panneau de connexion en cuivre
Présentation du produit	Vide
Equipement fournis	Gestionnaire de câble arrière Numérotation des ports avant 24
Couleur	Noir (RAL 9005)
Informations complémentaires	Mise à la terre automatique
Type d'outil	Tournevis

Complémentaires

Type de connecteur	RJ45
Nombre de ports	24 FTP
Compatibilité de gamme	Actassi kit de mise à la terre Actassi porte-étiquettes Actassi connecteur modulaire
Catégorie de réseau de communication	5e 6 6_A
Support de montage	19" rack
Nombre d'unité de rack	1U
Finition de la surface	Satin
Type de connecteur	S-One
Matière	Tôle feuille métallique ABS + PC pièce en plastique
Installation du coffret	Encastré
Hauteur	44,5 mm

Environnement

Normes	NF C 15-100

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	13,000 cm
Longueur de l'emballage 1	52,000 cm
Poids de l'emballage 1	746,000 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	15
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	11,836 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois