Fiche produit
Caractéristiques

33671
Compact NS - Déclencheur voltmétrique MN - 200..250Vcc/ca 50/60Hz



Principales

Gamme	ComPacT
Gamme de produit	ComPacT NS630b...1600 nouvelle génération ComPacT NS1600b...3200 nouvelle génération
Nom de l'appareil	MN
Type de produit ou équipement	Tension de déclenchement
Application	Contrôle
Type de déclencheur voltmétrique	Bobine d'ouverture Déclencheur d'ouverture MN à manque de tension
Type de commande	Standard
[Uc] tension circuit de commande	200...250 V CA 50/60 Hz 200...250 V cc
Mode de montage du disjoncteur	Fixe
Compatibilité de gamme	ComPacT ComPacT NS630b…1600 ComPacT ComPacT NS1600b…3200

Complémentaires

Seuil de fonctionnement	0,35 à 0,7 x Un ouverture 0,85 x Un fermeture
Temps de réponse	90 ms +/- 5 % pour ComPacT NS630b...1600 90 ms +/- 5 % pour ComPacT NS1600b…3200 40 ms +/- 5 % pour Masterpact NT 90 ms +/- 5 % pour Masterpact NW
Puissance au maintien	4,5 VA
Type d'accessoire / élément séparé	Pièce détachée pour Masterpact NT Pièce détachée pour Masterpact NT NAVY Pièce détachée pour Masterpact NW Pièce détachée pour Masterpact NW NAVY Pièce détachée pour ComPacT NS630b...1600 nouvelle génération Pièce détachée pour ComPacT NS1600b...3200 nouvelle génération

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	6,0 cm
Longueur de l'emballage 1	8,1 cm
Poids de l'emballage 1	150,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	9,0 cm
Largeur de l'emballage 2	13,0 cm
Longueur de l'emballage 2	18,5 cm
Poids de l'emballage 2	1,6 kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	120
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	19,435 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Proposition 65 de Californie	WARNING: This product can expose you to chemicals including: DINP, which is known to the State of California to cause cancer, and DIDP, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

Garantie contractuelle

Garantie	18 months