Fiche produit
Caractéristiques

IMT35122
Multifix Modulo - Boîte de jonction vert- 112x112x51 mm

Principales

Gamme de produit	Multifix
Gamme	Multifix
Nom du produit	Multifix Modulo
Type de produit ou équipement	Boîtier de distribution
Quantité du lot	Set of 72

Complémentaires

Mode d'installation	Suspendu
Composition de l'appareil	Capot
Nombre de postes	1 poste
Entrée de câble	8 prédécoupes diamètre : 30 mm 2 prédécoupes diamètre : 25 mm 10 prédécoupes diamètre : 20 mm 8 prédécoupes diamètre : 16 mm
Support de montage	Brique
Nuance de la couleur	Vert (RAL 6001)
Matière	Polypropylène
Largeur	112 mm
Profondeur	51 mm
Profondeur interne	49 mm
Section de câble maximale	2,5 mm²
Plombage	Sans
Traitement de surface	Non traité

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-25…60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,100 cm
Largeur de l'emballage 1	11,200 cm
Longueur de l'emballage 1	11,200 cm
Poids de l'emballage 1	63,600 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	72
Hauteur de l'emballage 2	33,000 cm
Largeur de l'emballage 2	38,000 cm
Longueur de l'emballage 2	38,000 cm

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Poids de l'emballage 2	5,045 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	1296
Hauteur de l'emballage 3	115,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	103,359 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises