



Заглавна страница

Range of product	Unica
Име	Unica (standard aesthetic)
Тип продукт или компонент	Ключ
Представяне на устройството	Механизъм
Превключвателни възможности	Еднополюсен ключ
Приложение на устройството	Контрол
Цветови нюанс	Бял

Допълнителни устройства

Номинален ток	10 A при 250 V AC 50/60 Hz
Електрическа устойчивост	40000 цикъла, $\cos \phi = 0,6$
Съпротивление на изолацията	> 5 M Ω при 500 V
Диелектрична якост	2000 V
Минимална товароподемност	200 операции 1.25 I _n и 1.1 U _n , $\cos \phi = 0,3$
Условия на употреба	Импулс на контролно реле
Разстояние при отваряне	> 3 mm
Задвижващо устройство	Глава за бутон
Брой модули	1 модул
Свързване - клеморед	Безвинтови клеми
Сечение на кабел	0...2,5 Mm ² Твърд 0...2,5 mm ² Гъвкав
Материал	ASA + PC: Механичен капак
Маркировка	Символ осветление
Начин на монтаж	С щипки
Широчина	22,5 mm
Височина	45 mm
Дълбочина	34 mm
Дълбочина на свързване	22 mm
Тегло на продукта	0,0173 kg
Температура на околния въздух при работа	25...35 °C
Температура на околния въздух за складиране	0...50 °C
Стандарти	LV директив EMC директива EN 60669-1

Околна среда

Степен на защита IP	IP20
Степен на защита IK	IK01
Характеристики на околната среда	Ацетон Течен сапун Бензин Белина Устойчив на UV Масло Амоняк Алкохол Течност за почистване на стъкла
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------