

Техническа спецификация за продукт Характеристики

EZ9E112S2F

Модулно табло Easy 9 за вграден монтаж 1 ред, 12 модула, с прозрачна врата



Заглавна страница

Обхват	Easy9
Тип продукт или компонент	Табло
Тип табло	Модулна кутия
Nb of 18 mm modules per row	12

Допълнителни устройства

Монтаж на табло	Вграден
9 mm отстояние	24
Nb of horizontal rows	1
Цялостен брой 18 mm модули	12
Тип шини	DIN
Тип инсталация	Вътрешен
Функция на клемен блок	Земя / неутрал
Номера на клемите	2 Земя / неутрал (Завити) с 8
Кабелен вход	Вход на тръба
Туре of door	Опушен
Страна на отваряне на вратата	Обратим (180 °)
[In] номинален ток	63 A
[Ue] номинално работно напрежение	400 V AC
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	2,5 kV
[Ue] Изолационно напрежение	500 V
Материал на табло	Табло: Самозагасяща се пластмаса
Широчина	Отвън: 280 mm
Височина	Отвън: 222 mm
Дълбочина	Отвън: 92 mm
Цвят	Бял (RAL 9003)
Тегло на продукта	860 g

Околна среда

Стандарти	IEC 60670-1-24
Огнеупорно	650 °C 1800 s) в съответствие с IEC 60695-2-10
Степен на защита IP	IP40 в съответствие с IEC 60529 (Затворена врата) IP30 в съответствие с IEC 60529 (Отворена врата)
Степен на защита IK	IK07 в съответствие с IEC 62262
Ниво на замърсяване	2
Температура на околния въздух при работа	-5...60 °C
Температура на околния въздух за складиране	-15...70 °C

Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS