



Заглавна страница

Обхват	PratiKa
Тип продукт или компонент	Plug
Съкратено наименование на устройството	PratiKa plug
Категория на контакта	Ниско напрежение
Описание на полюсите	3P + E
Тип на мрежата	AC
Стандартен излаз	Индустриален

Допълнителни устройства

Монтажен режим	Стенен монтаж
Форма и управление на контакта	Ъглов
[In] номинален ток	125 A
[Ue] номинално работно напрежение	380...415 V
Честотна мрежа	50/60 Hz
Заземяване в посока на часовниковата стрелка	6 h
Контактен материал	Самозагасящ се инженерен полимер
Материал на контактите	Pins: nickel plated brass
Свързване - клеморед	Затворени винтове
Сечение на кабел	16...70 mm ²
Кабелен вход	Кабелно уплътнение
Тип влакно	Pg 48
Тегло на продукта	1,724 kg
Размер на основата	114 x 224 mm
Височина	354 mm
Широчина	114 mm
Дълбочина	214 mm
Цвят	Сив (RAL 7035)
Цвят на захранване	Червен

Околна среда

Стандарти	EN 60309-2 EN 60309-1
Степен на защита IP	IP67 в съответствие с IEC 60529
Степен на защита IK	IK08 в съответствие с EN 62262
Огнеупорно	850 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Относителна влажност	50 % при 40 °C 70 % при 30 °C 90 % при 20 °C
Допустима надморска височина	2000 m
Температура на околния въздух при работа	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация На REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране