



El-nummer: 1502626
EAN: 3606489741471



Teknisk informasjon

Serie	EVlink
Produktnavn	EVlink Wallbox Plus
Produkt eller type komponent	Ladestasjon
Kortnavn utstyr	EVH3
Antall poler	3P + N
Monteringsmetode	Veggmontert
Produktserie	Integrert RDC-DD
Max power	22 kW 32 A
Number of charge point	1
Connection to the vehicle	Uttak T2 høyre side
Adgangskontroll	Nøkkel

Komplementær

Rated supply voltage	380...415 V AC 50/60 Hz
Jordingssystem	TT TN-S IT. (For Renault Zoe, TT Kompatibel IT med ekstra isolasjonstrafo på strømforsyningen TN-S)
Antall innganger	1 1
type input	Kontakt for Effektbegrensning Kontakt for Forsinket lading Digital inngang for fransk energimåler for dynamisk energistyring
Start/stopp	1 hvit Knapp, funksjon: Stopp/restart 1 grønn Knapp, funksjon: låse opp kabel
Lokal varsling	1 flerfarget varsellampe, funksjon: status indikasjon
Høyde	480 mm
Bredde	331,5 mm
Dybde	170 mm
Vekt	5,7 kg
Farge	Hvit (RAL 9003) Grå (RAL 7016)
Standarder	IEC 61851-1 IEC 61851-22 IEC 62196-1 IEC 62196-2
Produktsertifikater	CE CB

Miljø

IP-grad	IP54 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	-30...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Relativ fuktighet	5...95 %

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------