

E-nummer: 1424401  
EAN-kod: 3606480161223



### Produktdata

Produktområde	Multifix
Produktnamn	Multifix TED
Enhetens korta namn	TED-A26
Typ av produkt eller komponent	Apparatdosa
Enhetsapplikation	Dubbelgips
Kvantitet per set	Sats om 200



### Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Enhetskomposition	Med studsarna placerade 26mm från dosans framkant
Montagefästen	Skiva
Antal studsar	3 - diameter: 16 mm
Antal fack	1 fack
Färg	Röd
Material	PEHD (polyeten med hög densitet) (obehandlad)
Avstånd mellan stöd	60 mm
Diameter	74 mm
Internt djup	46 mm
Längd	120 mm
Bredd	78 mm
Djup	48 mm
Produktens vikt	0,05 kg
Kabel area/dimension	2,5 mm <sup>2</sup>
Rördiameter	16 mm
Tätning	Utan
Anslutningar - pintar	Skruvad

### Miljö

Standarder	IEC 60670-1
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
IP-kapslingsklass	IP20
Miljökaraktäristik	Halogenfri

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja

RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------