



E-nummer: 1830147
EAN-kod: 6438054017745



Produktdata

Produktområde	Trend
Produkt eller komponent typ	Tryckknapp med signallampa
Enhet produktbeskrivning	Komplett produkt
Färgnyans	Polarvit (NCS 0502-Y)
Ljuskälla	Neon, Röd
Antal per set	Sats med 5

Teknisk data

Knapp	Vippa
Enhet montering	Infälld
Brytar funktion	1-pol
Koppling	[1]
Märkström	16 A
Ue märkspänning	250 V AC
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Antalet överkopplingsklämmor	2
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC/ABS
Monteringsmetod	Med skruvar: insats Med klor
Inbyggnadsdjup	15 mm
Höjd	82 mm
Bredd	82 mm
Utskjutande mått	18 mm

Miljö

Standarder	EN 60669-1
Certifikat	CE SEMKO FIMKO NEMKO
IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja

RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------