



E-nummer: 3847368
EAN-kod: 3389110762914



Produktdata

Kategori	Kabeltillbehör
Tillbehör / separatadelar typ	Prekablerade kontaktdon
Serienamn	Allmänt ändamål

Teknisk data

Elektrisk anslutning	Straight female connector M8, 4 stift
Fäste kabelanslutning	Skruvfäste
Hylsmaterial	Metall
Status LED	Utan
Kabellängd	10 m
Kabeldiameter	5,2 mm
Kabel sammansättning	4 x 0.34 mm ²
Isolationsmaterial kabel	PUR
Ue märkspänning	60 V AC 75 V DC
[In] nominell märkström	4 A
Kontaktresistans	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Nettovikt	0,36 kg

Miljö

IP-klass	IP69K IP67 IP65
Certifikat	CULus
Omgivningstemperatur vid drift	-40...80 °C statisk -5...80 °C böjning
Omgivande lufttemperatur vid lagring	-40...80 °C

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja

Miljöupplysning	📄 Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	📄 Information Om Livslängdsslut

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------
