



E-nummer: 2575630  
EAN-kod: 3606485117485



### Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Extended range	Spacial SF
Application	Multifunktion
Typ av produkt eller komponent	Passande kapsling
Kapslingshöjd	1800 mm
Kapslingsbredd	600 mm
Kapslingsdjup	400 mm
Montage kapsling	Golvstående
Enhetskomposition	2 glidskena 4 monteringsplatta fäste 1 structure 1 dörr 1 låssystem med handtag: dörr 1 bakre plåt 1 tak 1 fästplatta

### Teknisk data

Strukturtyp	Paneler och dörrar inbyggt i strukturen Perforerad struktur med en stigning på 25 mm Bildat av en enda sektion Vertikala stolpar anslöt med topp- och bottenramar
Dörrtyp	Slät front
Antal dörrar	Front: 1 dörr(ar)
Dörröppning	Reversibel (120 °)
Låstyp	4 points lock, handle with 5 mm double bar insert frontdörr
Beskrivning monteringsplatta	Plåt
Typ av fläns	Utan flänsplåt
Tillgängligheten för drift	Sidorna av höljet Baksida Front
Avtagbara delar	Dörr med skruvar gångjärn Fästplatta med skruvar monteringsplatta fäste Bakre plåt med skruvar Tak med skruvar Monteringsplatta fäste med skruvar Glidskena med skruvar
Material	Ram: galvaniserat stål Stående: galvaniserat stål Dörr: stålplåt Paneler: stålplåt Gångjärn: zamak Standardhandtag: polyamid 6 med 30% glasfiber
Yta	Epoxi-polyesterpulver
Färg	Kapsling: grå (RAL 7035) Standardhandtag: Svart (RAL 9005)

### Miljö

Standarder	IEC 62208
IP-kapslingsklass	IP55 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK10 överensstämmer med IEC 62262

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------