



E-nummer: 2575650
EAN-kod: 3606485117768



Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Extended range	Spacial SF
Application	Multifunktion
Typ av produkt eller komponent	Passande kapsling
Kapslingshöjd	2000 mm
Kapslingsbredd	1000 mm
Kapslingsdjup	600 mm
Montage kapsling	Golvstående
Enhetskomposition	2 glidskena 4 monteringsplatta fäste 1 structure 1 dörr 1 låssystem med handtag: dörr 1 bakre plåt 1 tak 1 fästplatta

Teknisk data

Strukturtyp	Vertikala stolpar anslöt med topp- och bottenramar Bildat av en enda sektion Perforerad struktur med en stigning på 25 mm Paneler och dörrar inbyggt i strukturen
Dörrtyp	Slät front
Antal dörrar	Front: 1 dörr(ar)
Dörröppning	Reversibel (120 °)
Låstyp	4 points lock, handle with 5 mm double bar insert frontdörr
Beskrivning monteringsplatta	Plåt
Typ av fläns	Utan flänsplåt
Tillgängligheten för drift	Baksida Sidorna av höljet Front
Avtagbara delar	Dörr med skruvar gångjärn Fästplatta med skruvar monteringsplatta fäste Bakre plåt med skruvar Tak med skruvar Monteringsplatta fäste med skruvar Glidskena med skruvar
Material	Ram: galvaniserat stål Stående: galvaniserat stål Dörr: stålplåt Paneler: stålplåt Gångjärn: zamak Standardhandtag: polyamid 6 med 30% glasfiber
Yta	Epoxi-polyesterpulver
Färg	Kapsling: grå (RAL 7035) Standardhandtag: Svart (RAL 9005)

Miljö

Standarder	IEC 62208
IP-kapslingsklass	IP55 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK10 överensstämmer med IEC 62262

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------