



E-nummer: 2578284
EAN-kod: 3606480160301



Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Produktnamn	Spacial S3D
Application	Multifunktion
Category	Kapsling grundenhet
Kapslingshöjd	1000 mm
Kapslingsbredd	1000 mm
Kapslingsdjup	300 mm
Dörrtyp	Slät
Beskrivning monteringsplatta	Plåt
Typ av fläns	Standard
Installationstillbehör	Väggmontage
Enhetskomposition	1 kontakthus 2 kabelsörskruvning platta 1 fästplatta 1 dörr med lås

Teknisk data

Body type	Gutter-shaped front rail double sheet thickness Kropp i ett stycke
Antal dörrar	Framsida: 1 dörr(ar)
Dörröppning	Reversibel (120 °)
Låstyp	3 points lock, 3 mm double-bar
Tillgängligheten för drift	Front
Avtagbara delar	Dörr med gångjärn Kabelsörskruvning platta med skruvar Fästplatta med fästelement
Material	Kapsling: stål Fästplatta: galvaniserat stål
Yta	Kapsling: epoxi-polyesterpulver
Färg	Kapsling: grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktcertifieringar	DNV UL BV GL Skåp 6 LR
Produktens vikt	63 kg

Miljö

IP-kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK10 överensstämmer med IEC 62262

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användares applikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------