

E-nummer: 2578214  
EAN-kod: 3606480159930



### Produktdata

Område	Spacial
Produktnamn	Spacial S3D
Application	Allmän
Category	Kompakt kapsling
Höjd	1200 mm
Bredd	600 mm
Djup	300 mm
Dörrtyp	Slät
Typ av montageplåt	Slät
Typ av fläns	Standard
Installationstillbehör	Väggmonterad
Produktinnehåll	Kontaktbon 1 Montageplåt 1 Dörr med lås 1 Flänsplåt 1

### Teknisk data

Body type	Föstärkt skena fram till I ett stycke
Antal dörrar	1 dörr(ar)Framsida:
Öppningssida	Reversibel (120 °)
Låstyp	3 punktlås, 3mm DB insats
Åtkomst	Framsida
Löstagbara delar	Dörr Med gångjärn Fläns Med skruvar Montageplåt med fästelement
Material	Stål Kapsling: Galvaniserat stål Montageplåt:
Ytbehandling	Epoxi-polyesterpulver Kapsling:
Färg	Grå (RAL 7035)Kapsling:
Standarder	IEC 62208
Certifikat	UL GL BV DNV CUL LR
Nettovikt	47,2 kg

### Miljö

Kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK10 överensstämmer med IEC 62262

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här.  
Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användares applikationer.  
Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav.  
Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kviksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------