



E-nummer: 2578220
EAN-kod: 3606480159572



Produktdata

Område	Spacial
Produktnamn	Spacial S3D
Application	Allmän
Category	Kompakt kapsling
Höjd	400 mm
Bredd	400 mm
Djup	200 mm
Dörrtyp	Slät
Typ av montageplåt	Utan montageplåt
Typ av fläns	Standard
Installationstillbehör	Väggmonterad
Produktinnehåll	Kontaktbon 1 Dörr 1 Lås 1 Flänsplåt 1

Teknisk data

Body type	Föstärkt skena framtill I ett stycke
Antal dörrar	1 dörr(ar)Framsida:
Öppningssida	Reversibel (120 °)
Låstyp	3mm DB lås
Åtkomst	Framsida
Löstagbara delar	Dörr Med gångjärn Fläns Med skruvar
Material	Stål
Ytbehandling	Epoxi-polyesterpulver
Färg	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Certifikat	LR GL UL DNV BV CUL
Nettovikt	6,5 kg

Miljö

Kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK10 överensstämmer med IEC 62262

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja

Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------