



E-nummer: 2578259
EAN-kod: 3606480159381



Produktdata

Område	Spacial
Produktnamn	Spacial S3D
Application	Allmän
Category	Kompakt kapsling
Höjd	500 mm
Bredd	500 mm
Djup	200 mm
Dörrtyp	Slät
Typ av montageplåt	Slät
Typ av fläns	Standard
Installationstillbehör	Väggmonterad
Produktinnehåll	Kontaktbon 1 Montageplåt 1 Dörr med lås 1 Flänsplåt 1

Teknisk data

Body type	I ett stycke Föstärkt skena framtill
Antal dörrar	1 dörr(ar)Framsida:
Öppningssida	Reversibel (120 °)
Låstyp	3mm DB lås
Åtkomst	Framsida
Löstagbara delar	Dörr Med gångjärn Fläns Med skruvar Montageplåt med fästelement
Material	Stål Kapsling: Galvaniserat stål Montageplåt:
Ytbehandling	Epoxi-polyesterpulver Kapsling:
Färg	Grå (RAL 7035)Kapsling:
Standarder	IEC 62208
Certifikat	UL GL CUL DNV LR BV
Nettovikt	13 kg

Miljö

Kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK10 överensstämmer med IEC 62262

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användares applikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integrator att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kviksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------