



E-nummer: 3818219  
EAN-kod: 3389110763102



### Produktdata

Tillbehör / separat kategori	Kabeltillbehör
Tillbehör / separat typ	Prekablerade kontaktdon
Serienamn	Allmänt ändamål

### Teknisk data

Elektrisk anslutning	Straight female connector M12, 5 stift (medföljer jordstift)
Fäste kabelanslutning	Skruvfäste
Hylsmaterial	Metall
Status LED	Utan
Kabellängd	2 m
Kabeldiameter	5,9 mm
Kabelkomposition	5 x 0.34 mm <sup>2</sup>
Isolationsmaterial kabel	PUR
Ue märkspänning	60 V AC 75 V DC
[In] märkström	4 A
Kontaktresistans	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Produktens vikt	0,115 kg

### Miljö

IP-kapslingsklass	IP65 IP69K IP67
Produktcertifieringar	CULus
Omgivningstemperatur vid drift	-40...80 °C statisk -5...80 °C böjning
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...80 °C

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>

---

Miljöupplysning	<a href="#">📄 Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	<a href="#">📄 Information Om Livslängdsslut</a>

---

## Kontraktsgaranti

---

Garanti	18 months
---------	-----------

---