

E-nummer: 3850423  
EAN-kod: 3389119073486



### Produktdata

Kategori	Kabeltillbehör
Tillbehör / separatadelar typ	Prekablerade kontaktdon
Serienamn	Allmänt ändamål

### Teknisk data

Elektrisk anslutning	Elbowed female connector M8, 3 stift
Fäste kabelanslutning	Skruvfäste
Hylsmaterial	Metall
Status LED	2 PNP LED
Kabellängd	5 m
Kabeldiameter	4,6 mm
Kabel sammansättning	3 x 0.25 mm <sup>2</sup>
Isolationsmaterial kabel	PVC
Ue märkspänning	30 V AC 36 V DC
[In] nominell märkström	3 A
Kontaktresistans	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Nettovikt	0,18 kg

### Miljö

IP-klass	IP67 IP65
Certifikat	CULus
Omgivningstemperatur vid drift	-25...80 °C statisk
Omgivande lufttemperatur vid lagring	-25...80 °C

### Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>

### Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------