

E-nummer: 1161006
EAN-kod: 3606480340888



Produktdata

Produktområde	Stago
Produkt eller komponent typ	Ändstycke
Färgnyans	Vit (NCS 0402-B91G)
Antal per set	1 st

Teknisk data

Kanalstorlek	110 x 52 mm
Partitionering fack	1 fack
Storleksöppning front	80 mm
Nominella tvärsnitt	5720 mm ²
Montagesätt	Snäppfäste
Material	Förzinkad stålplåt
Ytfinish	Pulverlack
Djup	11 mm
Höjd	110 mm
Bredd	52 mm

Miljö

Standarder	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Direktiv	73/23/EEC - lågspänningsdirektiv
Omgivningstemperatur vid drift	-20...60 °C
Miljöegenskaper	Halogenfri
IP-klass	IP20

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder