



E-nummer: 2570000
EAN-kod: 3606480520105



Produktdata

Område	Spacial
Produktnamn	Spacial SBM
Produktapplikation	Allmän
Category	Kopplingslåda
Produktens korta namn	SBM
Typ av kapsling	Flat face box
Höjd	150 mm
Bredd	150 mm
Djup	120 mm
Installation	Väggmonterad
Produktinnehåll	Lockskruv 4 Lock 1 Kontaktodon 1
Konstruktion	Ett stycke vikt och svetsad
Typ av lock	Hel dörr
Typ av lockfixering	Halvt varv metallskruv
Låstyp	Fixerade skruvar PZ2 Utanför förslutet område
Löstagbara delar	Lock Fixerade skruvar

Teknisk data

Material	Stålblåt
Ytfinish	Polyesterpulver
Färg	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Certifikat	LR GL DNV UL BV
IP-kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK10 överensstämmer med IEC 62262
Omgivande lufttemperatur vid lagring	-35...60 °C
Operating temperature	-35...80 °C
Nettovikt	1,306 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Kontraktsgaranti

Garanti

18 months
