

E-nummer: 2570013
EAN-kod: 3606480520075



Produktdata

| | |
|---------------------|---|
| Produktfamilj | Spacial |
| Produktnamn | Spacial SBM |
| Enhetsapplikation | Multifunktion |
| Category | Industrikapsling |
| Enhetens korta namn | SBM |
| Kapslingstyp | Flat face box |
| Kapslingshöjd | 200 mm |
| Kapslingsbredd | 400 mm |
| Kapslingsdjup | 80 mm |
| Montage kapsling | Väggmonterad |
| Enhetskomposition | 4 lockskruv 1 täcklock 1 kontakthus |
| Typ av kontakthus | Kropp i ett stycke vikt och svetsad |
| Typ av front | Hel dörr |
| Fäste för hölje | Halvt varv metallskruv |
| Låstyp | Captive screw PZ2 outside sealed area |
| Avtagbara delar | Lock fixerade skruvar |

Teknisk data

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Material | Stålblåt |
| Ytbehandling | Polyesterpulver |
| Färg | Grå (RAL 7035) |
| Standarder | IEC 62208 |
| Produktcertifieringar | GL LR BV UL DNV |
| IP-kapslingsklass | IP66 överensstämmer med IEC 60529 |
| IK-skyddsgrad | IK10 överensstämmer med IEC 62262 |
| Omgivande lufttemperatur för lagring | -35...60 °C |
| Operating temperature | -35...80 °C |
| Produktens vikt | 2,658 kg |

Hållbarhetsinformation

| | |
|---------------------------|--|
| Hållbarhetsstatus | Green Premium-produkt |
| REACH-förordning |  REACH-Deklaration |
| EU RoHS-direktiv | Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)  EU RoHS-deklaration |
| Kvicksilverfri | Ja |
| RoHS-undantagsinformation |  Ja |
| RoHS-förordning Kina |  RoHS-deklaration Kina |
| Miljöupplysning |  Produktmiljöprofil |
| Cirkulationsprofil | Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder |

Kontraktsgaranti

Garanti

18 months
