

E-nummer: 2570022  
EAN-kod: 3606480520235




### Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Produktnamn	Spacial SBM
Enhetsapplikation	Multifunktion
Category	Industrikapsling
Enhetens korta namn	SBM
Kapslingstyp	Flat face box
Kapslingshöjd	300 mm
Kapslingsbredd	600 mm
Kapslingsdjup	120 mm
Montage kapsling	Väggmonterad
Enhetskomposition	1 täcklock 1 kontakthus 6 lockskruv
Typ av kontakthus	Kropp i ett stycke vikt och svetsad
Typ av front	Hel dörr
Fäste för hölje	Halvt varv metallskruv
Låstyp	Captive screw PZ2 outside sealed area
Avtagbara delar	Lock fixerade skruvar

### Teknisk data

Material	Stålblåt
Ytbehandling	Polyesterpulver
Färg	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktcertifieringar	UL DNV BV GL LR
IP-kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK10 överensstämmer med IEC 62262
Omgivande lufttemperatur för lagring	-35...60 °C
Operating temperature	-35...80 °C
Produktens vikt	6,724 kg

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)  <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja
RoHS-förordning Kina	 <a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	 <a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

## Kontraktsgaranti

---

Garanti

18 months

---