

E-nummer: 1820111  
EAN-kod: 3606480200847



### Produktdata

Produktfamilj	Exxact
Typ av produkt eller komponent	Strömställare
Enhetsapplikation	Styrning
Kvantitet per set	5 st



### Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Produktbeskrivning	Mekanism
Funktion	3-pol
Koppling	[3]
Rated current/voltage	16 A vid 250 V AC
Colour	Vit
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Loop terminals	0
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Optional fixing mode	Med klokit: insats Med skruv: vipa
Inbyggnadsdjup	15 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Utskjutande mått	18 mm

### Miljö

Standarder	EN 60669-1
Produktcertifieringar	CE NEMKO SEMKO FIMKO
IP-kapslingsklass	IP20 IP44 med tätningssats

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Compliant  <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja

RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------