




E-nummer: 1820239
EAN-kod: 3606480204432



Produktdata

Produktområde	Exxact
Produktfamilj	Exxact
Typ av produkt eller komponent	Väggttag
Produktbeskrivning	Mekanism
Kvantitet per set	5 st

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Antal uttagsbrunnar	3
Uttagstyp	2-pol med petskydd
Rated current/voltage	2.5 A vid 250 V AC
Colour	Vit
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor	2
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	ASA + PC
Inbyggnadsdjup	29 mm
Höjd	70,8 mm
Bredd	70,8 mm
Utskjutande mått	11,8 mm
Produktkompatibilitet	Kompletteras med valfri Exxact ram

Miljö

Standarder	SS 428 08 34 NEK 502:2006 IEC 60 884-2-2 SFS 5610:2004 IEC 60884-1
Produktcertifieringar	FIMKO SEMKO NEMKO
IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här.
Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användningsapplikationer.
Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav.
Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Compliant EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------