


E-nummer: 1370627



### Produktdata

Område	EXXACT
Produktområde	Exxact
Produkt eller komponent typ	Dimmer

### Teknisk data

Typ av dimmer	Transistor
Dimmerkontroll	Vrid
Manövertyp	Vrid tryck
Brytar funktion	Trapp 1-pol
Last	Glödlampa Halogenlampa230 V Elektronisk transformator
Effektområde	40...315 W glödlampa: 40...300 W halogenlampa: 40...315 W elektronisk transformator:
Rated current/voltage	10 A vid 230 V AC
Typ av skydd	Kortslutnings- och överlastskydd med automatisk återställning
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor	1
Typ av skruv	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Colour	Metallic
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Enhet montering	Infälld
Inbyggnadsdjup	29 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Utskjutande mått	22 mm
Passar för	Kompletteras med valfri Exxact ram LED-ljuskit

### Miljö

Standarder	EN 60669-1 EN 60 669-2-1
Certifikat	CE SEMKO FIMKO NEMKO
IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram IP44 med tätningssats

## Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------