

E-nummer: 4001086
EAN-kod: 3606480377389



Produktdata

Range of product	Acti 9
Produktnamn	Acti 9 iERL
Typ av produkt eller komponent	Påbyggad för arbetsströmrelä
Enhetens korta namn	IERL
Enhetsapplikation	Extension for changeover relay
Sammansättning signalkontakter	1 C/O + 1 NO
Märkspänning	12 V AC 50/60 Hz

Teknisk data

[Ie] märkdriftström	10 A vid 230 V AC (cos Phi = 1)
[Ui] isolationsspänning	250 V AC
Tillförd effekt	8 VA
Matningens inkopplingsström	8 VA
Montagesätt	Fast
Montagefästen	35 mm symmetrisk DIN-skena
9mm modul	2
Höjd	88 mm
Bredd	18 mm
Djup	70 mm
Produktens vikt	0,112 kg
Färg	Vit
Elektrisk livslängd	AC-21: 100000 cycles
Anslutningar - plintar	Tunnelplintar 0,5...6 Mm ² Flatstiftsanslutning

Miljö

Standarder	NF C 45-250 IEC 255
IP-kapslingsklass	IP20
Omgivningstemperatur vid drift	-5...55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Compliant EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti

18 months
