

E-nummer: 3731038  
EAN-kod: 3606480444128



### Produktdata

Produktområde	Harmony XB4
Typ av produkt eller komponent	Manöverdon för tryckknapp
Enhetens korta namn	ZB4
Material frontring	Kromaterad metall
Huvud	Standard
Monteringsdiameter	22 mm
Försäljning per odelbar kvantitet	1

### Teknisk data

Bredd	37 mm
Höjd	18,5 mm
Djup	37 mm
Produktens vikt	0,036 kg
Skyddsklass mot elektrisk chock	Klass I överensstämmer med IEC 61140
Frontutformning	Rund
Funktion	återfjädring
Typ av trycke	Svart plan, typ H001 (Vit)
Manöver extra information	Vertikalt montage
Mekanisk livslängd	10000000 cycles
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 2...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
Huvudgrupp	Tuffa miljöer
Grupp av produkt	Plan märkt typ H001
Färg	Svart
Märkning	Typ H001
Färg på märkning	Vit
Elektrisk komposition kod	C1 för <9 kontakter använder enkel block i frontmontering C2 för <9 kontakter använder enkel och dubbel block i frontmontering C11 för <3 kontakter använder enkel block i frontmontering C15 för <1 kontakter använder enkel block i frontmontering

### Miljö

Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...85 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
IP-kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529 IP69K IP67 IP69
NEMA kapslingsklass	Nema 4 överensstämmer med UL 508 NEMA 13 NEMA 12
Motstånd mot högtryckstvätt	90 Pa vid 82,5 °C
IK-skyddsgrad	IK06 överensstämmer med IEC 62262

Standarder	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 UL 508
Produktcertifieringar	CSA CE UL

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	<a href="#">Information Om Livslängdsslut</a>

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------