

E-nummer: 3731030  
EAN-kod: 3606480444098



### Produktdata

Produktområde	Harmony XB4
Produkt eller komponent typ	Manöverdon för tryckknapp
Produktens korta namn	ZB4
Material frontring	Kromaterad metall
Typ av huvud	Standard
Montagediameter	22 mm
Försäljning per odelbar kvantitet	1

### Teknisk data

Bredd	37 mm
Höjd	18,5 mm
Djup	37 mm
Nettovikt	0,036 kg
Skyddsklass för elektrisk chock	Klass I överensstämmer med IEC 61140
Form på signalenhetens huvud	Rund
Typ av manöverdon	Återfjädring
Manöverdon profil	Plan vit, omärkt
Manöver extra information	Vertikalt montage Horisontellt montage
Mekanisk livslängd	10000000 cycles
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 2...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
Huvudgrupp	Tuffa miljöer
Grupp av produkt	Plan omärkt
Färg	Vit
Märkning	Omärkt
Elektrisk sammansättningskod	C1 för <9 kontakter använder enkel block i frontmontering C2 för <9 kontakter använder enkel och dubbel block i frontmontering C11 för <3 kontakter använder enkel block i frontmontering C15 för <1 kontakter använder enkel block i frontmontering
Enhet produktbeskrivning	Produkt i alla delar

### Miljö

Omgivande lufttemperatur vid lagring	-40...85 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
IP-kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529 IP69K IP67 IP69
NEMA kapslingsklass	Nema 4 överensstämmer med UL 508 NEMA 13 NEMA 12
Motstånd mot högtryckstvätt	90 Pa vid 82,5 °C
IK-skyddsgrad	IK06 överensstämmer med IEC 62262

Standarder	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 UL 508
Certifikat	UL CSA CE

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	<a href="#">Information Om Livslängdsslut</a>

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------