



E-nummer: 3733100  
EAN-kod: 3389110889796



### Produktdata

Produktområde	Harmony XB4
Produkt eller komponent typ	Lamprycke
Produktens korta namn	ZB4
Passar för	Inbyggd LED
Material frontring	Kromaterad metall
Typ av huvud	Standard
Montagediameter	22 mm
Försäljning per odelbar kvantitet	1
Form på signalenhetens huvud	Rund
Typ av manöverdon	Återfjädring
Manöverdon profil	Plan vit, omärkt
Manöver extra information	Med vanlig lins

### Teknisk data

Bredd	29 mm
Höjd	29 mm
Djup	30 mm
Nettovikt	0,026 kg
Motstånd mot högtryckstvätt	7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
Mekanisk livslängd	10000000 cycles
Elektrisk sammansättningskod	M1 för <6 kontakter använder enkel block i frontmontering med inbyggd LED M2 för <6 kontakter använder enkel och dubbel block i frontmontering med inbyggd LED M6 för <2 kontakter använder enkel block i frontmontering med inbyggd LED och transformator M10 för <2 kontakter använder enkel block i frontmontering med inbyggd LED
Enhet produktbeskrivning	Basic sub-assemblies

### Miljö

Skyddsbehandling	TH
Omgivande lufttemperatur vid lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
Överspänningskategori	Klass I överensstämmer med IEC 60536
IP-kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA kapslingsklass	NEMA 13 NEMA 4X
IK-skyddsgrad	IK06 överensstämmer med EN 50102

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifik användares applikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Standarder	EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-1
Certifikat	GL BV DNV CSA LROS (Lloyds register of shipping) RINA UL listad
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 2...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	<a href="#">Information Om Livslängdsslut</a>

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------