

E-nummer: 3733873  
EAN-kod: 3389110904680



### Produktdata

Produktområde	Harmony XB5
Typ av produkt eller komponent	Trycke för obelysta knappar
Enhetens korta namn	ZB5
Material frontring	Dark grey plastic
Monteringsdiameter	22 mm
Huvud	Standard
Försäljning per odelbar kvantitet	1
Frontutformning	Rund
Funktion	återfjädring
Typ av trycke	Röd plan, O (Vit)

### Teknisk data

Bredd	29 mm
Höjd	29 mm
Djup	28 mm
Produktens vikt	0,018 kg
Mekanisk livslängd	10000000 cycles
Stationsnamn	XALD 1...5 hål tagningar XALK 2...5 hålbilder
Elektrisk komposition kod	C1 för <9 kontakter använder enkel block i frontmontering C2 för <9 kontakter använder enkel och dubbel block i frontmontering C11 för <3 kontakter använder enkel block i frontmontering C15 för <1 kontakter använder enkel block i frontmontering SF1 för <3 kontakter använder enkel block i frontmontering SR1 för <3 kontakter använder enkel block i bakre montering
Produktbeskrivning	Produkt i alla delar

### Miljö

Skyddsbehandling	TH
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
Överspänningskategori	Klass II överensstämmer med IEC 60536
IP-kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA kapslingsklass	NEMA 13 NEMA 4X
Motstånd mot högtryckstvätt	7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
IK-skyddsgrad	IK03 överensstämmer med IEC 50102
Standarder	JIS C8201-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1

Produktcertifieringar	DNV CSA UL listad GL LROS (Lloyds register of shipping) BV RINA
Chocktålighet	30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 2...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	<a href="#">Information Om Livslängdsslut</a>

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------