

E-nummer: 3733830  
EAN-kod: 3389110906691



### Produktdata

Produktområde	Harmony XB5
Produkt eller komponent typ	Trycke för obelysta knappar
Produktens korta namn	ZB5
Passar för	Inte kompatibel med skylthållare
Material frontring	Mörkgrå plast
Montagediameter	22 mm
Typ av huvud	Standard
Försäljning per odelbar kvantitet	1
Form på signalenhetens huvud	Rund
Typ av manöverdon	Återfjädring
Manöverdon profil	Förhöjd gul, omärkt
Manöver extra information	Transparant tätning

### Teknisk data

Bredd	30 mm
Höjd	30 mm
Djup	35 mm
Nettovikt	0,014 kg
Mekanisk livslängd	10000000 cycles
Stationsnamn	XALD 1...5 hål XALK 2...5 hål
Elektrisk sammansättningskod	C1 för <9 kontakter använder enkel block i frontmontering C2 för <9 kontakter använder enkel och dubbel block i frontmontering C11 för <3 kontakter använder enkel block i frontmontering C15 för <1 kontakter använder enkel block i frontmontering SF1 för <3 kontakter använder enkel block i frontmontering SR1 för <3 kontakter använder enkel block i bakre montering
Enhet produktbeskrivning	Produkt i alla delar

### Miljö

Skyddsbehandling	TH
Omgivande lufttemperatur vid lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
Överspänningskategori	Klass II överensstämmer med IEC 60536
IP-kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529 IP67 överensstämmer med IEC 60529 IP69 överensstämmer med IEC 60529 IP69K överensstämmer med ISO 20653
NEMA kapslingsklass	NEMA 13 NEMA 4X
Motstånd mot högtryckstvätt	7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
IK-skyddsgrad	IK03 överensstämmer med IEC 50102

Standarder	EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Certifikat	UL listad RINA BV CSA GL DNV LROS (Lloyds register of shipping)
Chocktålighet	30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 2...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	<a href="#">Information Om Livslängdsslut</a>

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------