

E-nummer: 5378528
EAN-kod: 3389110845204



Produktdata

Produktområde	Harmony XVB Universal
Typ av produkt eller komponent	Ljusenhet
Typ av ljuspelare	Ljusenhet
Signaltyp	Blinkande
Monteringsdiameter	70 mm
Komponentnamn	XVBC
Material	Polykarbonat
Ljuskälla	Lampa ingår ej, Orange
Lamptyp	Glödlampa med BA 15d bas Skyddad LED
[Us] driftspänning	48...230 V AC

Teknisk data

Monterings sätt	Kundanpassning, upp till 5 enheter
Maximum power dissipation in W	7 W
Anslutningar - plintar	Skruv, <= 1 x 1.5 mm ² med ändhylsa
[U] isolationsspänning	250 V överensstämmer med IEC 60947-1
Nominell spänningsgräns	0.85...1.1 Un överensstämmer med IEC 60947-5-1
[Uimp] max stötspänning	4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Blinkfrekvens	1 Hz
Bredd	70 mm
Höjd	63 mm
Djup	70 mm
Produktens vikt	0,16 kg

Miljö

Föroreningsgrad	2
Produktcertifieringar	CSA C22-2 No 14 CCC GOST UL 508
Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Skyddsbehandling	TC
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-25...50 °C: glödlampa -25...50 °C: LED
Skyddsklass mot elektrisk chock	Klass I på rörfäste överensstämmer med IEC 61140 Klass II på grundenhet överensstämmer med IEC 61140
IP-kapslingsklass	IP65 på rörfäste XVBZ0, överensstämmer med IEC 60529 IP66 på grundenhet överensstämmer med IEC 60529
NEMA kapslingsklass	NEMA 4X överensstämmer med UL 508 (inomhus)

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användningsapplikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------