

E-nummer: 5378598
EAN-kod: 3389110845853



Produktdata

Produktområde	Harmony XVB Universal
Typ av produkt eller komponent	Ljusenhet
Typ av ljuspelare	Ljusenhet
Signaltyp	Blinkande
Monteringsdiameter	70 mm
Komponentnamn	XVBC
Material	Polykarbonat
Ljuskälla	Integrerat blixrtljus, Röd
Lamptyp	Blixrtljus
[Us] driftspänning	230 V AC
Blixtenergi	5 J

Teknisk data

Monterings sätt	Kundanpassning, upp till 5 enheter
Anslutningar - plintar	Skruv, <= 1 x 1.5 mm ² med ändhylsa
[Ui] isolationsspänning	250 V överensstämmer med IEC 60947-1
Nominell spänningsgräns	0.85...1.1 Un överensstämmer med IEC 60947-5-1
Strömförbrukning	< 105 mA AC
[Uimp] max stötspänning	4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Blinkfrekvens	1 Hz
Bredd	70 mm
Höjd	157 mm
Djup	70 mm

Miljö

Produktcertifieringar	UL 508 CCC CSA C22-2 No 14 GOST
Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Skyddsbehandling	TC
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Skyddsklass mot elektrisk chock	Klass I på rörfäste överensstämmer med IEC 61140 Klass II på grundenhet överensstämmer med IEC 61140
IP-kapslingsklass	IP65 på rörfäste XVBZ0, överensstämmer med IEC 60529 IP66 på grundenhet överensstämmer med IEC 60529
NEMA kapslingsklass	NEMA 4X överensstämmer med UL 508 (inomhus)

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här.
Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användares applikationer.
Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav.
Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------