

E-nummer: 3116370  
EAN-kod: 3389110566901



### Produktdata

Produktfamilj	Tesys
Enhetens korta namn	GV7AE
Typ av produkt eller komponent	Hjälpkontaktblock
Enhetsapplikation	Signalindikering
Serie kompatibilitet	TeSys GV5 motor circuit breaker TeSys GV6 motor circuit breaker TeSys GV7 motor circuit breaker
Hjälpkontakter komposition	1 C/O
Typ av hjälpkontakter	Standard contacts
Funktion hjälpkontakter	Momentan
[I <sub>th</sub> ] fri luft termisk ström	6 A överensstämmer med IEC 60947-5-1
U <sub>e</sub> märkspänning	<= 690 V AC 50/60 Hz <= 250 V DC
[I <sub>e</sub> ] märkdriftström	6 A AC-12 U <sub>e</sub> : <= 690 V överensstämmer med IEC 60947-5-1 6 A AC-15 U <sub>e</sub> : <= 48 V överensstämmer med IEC 60947-5-1 5 A AC-15 U <sub>e</sub> : 110...127 V överensstämmer med IEC 60947-5-1 4 A AC-15 U <sub>e</sub> : 230...240 V överensstämmer med IEC 60947-5-1 3 A AC-15 U <sub>e</sub> : 380...440 V överensstämmer med IEC 60947-5-1 0,1 A AC-15 U <sub>e</sub> : 660...690 V överensstämmer med IEC 60947-5-1 2,5 A DC-12 U <sub>e</sub> : <= 48 V överensstämmer med IEC 60947-5-1 0,8 A DC-12 U <sub>e</sub> : 110 V överensstämmer med IEC 60947-5-1 0,3 A DC-12 U <sub>e</sub> : 250 V överensstämmer med IEC 60947-5-1 1 A DC-14 U <sub>e</sub> : <= 24 V överensstämmer med IEC 60947-5-1 0,5 A DC-14 U <sub>e</sub> : 48 V överensstämmer med IEC 60947-5-1 0,2 A DC-14 U <sub>e</sub> : 110 V överensstämmer med IEC 60947-5-1 0,05 A DC-14 U <sub>e</sub> : 250 V överensstämmer med IEC 60947-5-1
Minsta brytström	5 mA
Minsta brytspänning	17 V

### Teknisk data

[U <sub>i</sub> ] isolationsspänning	690 V överensstämmer med IEC 60947-1
Skyddstyp	GG säkring 10 A maximal GB2CB... brytare 10 A maximal
Mekanisk livslängd	50000 cycles
Placering (vid montage)	Inside the circuit breaker
Anslutningar - plintar	Skruvöverfallsplintar 1 kabel (kablar) 1,5 mm <sup>2</sup> flexibel med Skruvöverfallsplintar 1 kabel (kablar) 1,5 mm <sup>2</sup> flexibel utan Skruvöverfallsplintar 1 kabel (kablar) 1,5 mm <sup>2</sup> solid
Produktens vikt	0,015 kg

## Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Compliant <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------