


E-nummer: 3234417
EAN-kod: 3389119410304



Produktdata

Produktfamilj	Tesys
Typ av produkt eller komponent	Kontakterspole
Enhetens korta namn	LXD3
Typ av kontrollkrets	AC vid 50/60 Hz
Märkspänning	24 V AC 50/60 Hz
Genomsnittlig resistans	1,98 Ohm vid 20 °C
Induktans slutna krets	0,12 H
Produktkompatibilitet	LC1DT60A LC1D40A...D65A LC1DT80A
Mekanisk livslängd	6 Mcycles
Arbetsområde	3600 cyc/h 60 °C

Teknisk data

Spolteknologi	Utan inbyggt störningsskydd
Begränsning på manöverspänning	Drop-out: 0.3...0.6 Uc vid 50/60 Hz (på <60 °C) Operativa: 0.8...1.1 Uc vid 50 Hz (på <60 °C) Operativa: 0.85...1.1 Uc vid 60 Hz (på <60 °C)
Starteffekt i VA	160 VA 60 Hz fasförskjutning 0,75 (på 20 °C) 160 VA 50 Hz fasförskjutning 0,75 (på 20 °C)
Hålleffekt (VA)	15 VA 60 Hz fasförskjutning 0,3 (på 20 °C) 15 VA 50 Hz fasförskjutning 0,3 (på 20 °C)
Värmeavledning	4...5 W vid 50/60 Hz

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-5...60 °C
Produktens vikt	0,07 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------