

E-nummer: 3290445  
EAN-kod: 3606480096877



## Produktdata

Range of product	Acti 9
Produktnamn	Acti 9 iCT
Typ av produkt eller komponent	Kontaktor
Enhetens korta namn	ICT
Enhetsapplikation	Motor-heating-lighting
Poles	4P
[Ie] märkdriftström	40 A AC-7A 15 A AC-7B
Polig kontakt komposition	4 NO
Typ av nät	AC
Manövertyp	Fjärr och manuell stryning
Märkspänning	220...240 V AC 50 Hz

## Teknisk data

Nätverksfrekvens	50 Hz
Ue märkspänning	400 V AC 50 Hz
Maxeffekt	2,1 W vid 400 V AC
[Ui] isolationsspänning	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] max stötspänning	4 kV
Kontrollsignaltyp	Upprätthållen
Växlingsfrekvens	100 omkopplingar/dag
Lokal indikering	Händelseindikering
Hälleffekt (VA)	6,5 VA
Starteffekt (VA)	53 VA
Montagesätt	Clip-on
Montagefästen	35 mm symmetrisk DIN-skena
9mm modul	6
Höjd	85 mm
Bredd	54 mm
Djup	60 mm
Färg	Vit
Mekanisk livslängd	1000000 cycles
Elektrisk livslängd	100000 Cycles IEC/EN 61095 40 A 50 Hz AC-7A 30000 Cycles IEC/EN 61095 15 A 50 Hz AC-7B 30000 Cycles IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 Cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 Cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 Cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Anslutningar - pindar	Styrkrets: tunnelplintar2 kabel (kablar) 1,5 mm <sup>2</sup> solid Styrkrets: tunnelplintar1 kabel (kablar) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> solid Effektkrets: tunnelplintar1 kabel (kablar) 6...16 mm <sup>2</sup> flexibel Effektkrets: tunnelplintar1 kabel (kablar) 6...25 mm <sup>2</sup> solid Styrkrets: tunnelplintar2 kabel (kablar) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> flexibel
Åtdragningsmoment	Styrkrets: 0,8 N.m Effektkrets: 3,5 N.m

Produktkompatibilitet	IACts IACtc IACtp IATEt
Kompatibilitetskod	ICT
Marknadssegment	Bostäder Kommersiella byggnader

## Miljö

Standarder	IEC/EN 61095
Brusnivå	30 dB
Värmeavledning	2,1 W vid 50/60 Hz
IP-kapslingsklass	IP20
Föroreningsgrad	2
Tropicalisation	2 överensstämmer med EN 60947-4-1 2 överensstämmer med EN 61095 2 överensstämmer med IEC 1095
Relativ fuktighet	95 % vid 55 °C
Arbets höjd över havet	2000 m
Omgivningstemperatur vid drift	-5...60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Compliant <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------