

Fiche produit

Caractéristiques

DL1CB006

lampe de signalisation à incandescence - incolore - BA 9s - 6 V 1,2 W



Principales

Compatibilité de gamme	Harmony XAC
Type d'accessoire / élément séparé	Ampoule à incandescence
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire d'éclairage
Accessoire/destination élément séparé	Bouton-poussoir lumineux
[Us] tension assignée d'alimentation	6 V c.a./c.c.
Couleur de signal	Transparent
Vente par quantité indivisible	10
Type de produit ou de composant	Incandescent bulb

Complémentaires

Puissance dissipée en W	1,2 W
Culot de lampe	BA 9s
Diamètre	11 mm
Longueur	28 mm

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,500 cm
Largeur de l'emballage 1	4,500 cm
Longueur de l'emballage 1	11,000 cm
Poids de l'emballage 1	0,900 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	3,500 cm
Largeur de l'emballage 2	4,500 cm
Longueur de l'emballage 2	11,000 cm
Poids de l'emballage 2	30,000 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	800
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	2,748 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------