

Fiche produit

Caractéristiques

DZ5CE040

EXTRÉMITÉS DE CÂBLE



Principales

Gamme de produits	Lineryg
Type de produit ou de composant	Fin de câble
Taille d'embout	Moyen
Normes	DIN 46228-1
Type d'emballage	Cordon de sachets
Quantité du lot	10 jeux de 100
Section de câble	4 mm ²

Complémentaires

Type d'embout	Conducteur simple
Information complémentaire	Non isolé
Matière de la collerete	Plastique sans halogène
Matériau des tubes	Cuivre conforme à ISO 1337
Nombre de câbles	1
Jauge AWG	AWG 12
Dimension de la lunette d'encadrement	Ø 5.4 mm
Diamètre du tube	3,2 mm
Longueur	12 mm
Longueur du tube	12 mm
Poids du produit	0,3 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-20...105 °C
-------------------------------	--------------

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,400 cm
Largeur de l'emballage 1	0,400 cm
Longueur de l'emballage 1	1,400 cm
Poids de l'emballage 1	0,200 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	1,500 cm
Largeur de l'emballage 2	4,000 cm
Longueur de l'emballage 2	6,000 cm
Poids de l'emballage 2	25,000 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	10000
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm

Largeur de l'emballage 3	15,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	2,625 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------