

VCCF3

lastscheider VCCF - 3P - 690 V 63 A - rode handgreep vergrendelbaar met hangslot



Hoofdkenmerken

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Gamma | TeSys |
| Productnaam | TeSys VARIO |
| Korte naam apparaat | VCCF |
| Type product of component | Nooduitschakelingslastschakelaar |
| Prestatieniveau | Hoog prestatieniveau |
| Beschrijving polen | 3P |
| Type en samenstelling contact | 3 NO |
| Type net | DC AC |
| Type bediening | Draaihendel |
| Stijl montage draaihendel | Verlengd |
| Kleur hendel | Rood |
| Kleur voorplaat hendel | Geel |
| Geschiktheid voor isolatie | Ja |

Complementaire kenmerken

| | |
|--|--|
| Draaihendel hangslot | 1 tot 3 hangsloten 4...8 mm |
| Markering | 0 - 1 |
| Montagesteun | Hendel: deur Schakelaar: symmetrische rail Schakelaar: plaat |
| Bevestigingsmethode | Met 4 schroeven voor hendel Met clips voor schakelaar Met schroeven voor schakelaar |
| [Ue] nominale bedrijfsspanning | 690 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] nominale stoothoudspanning | 8 kV |
| [Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht | 63 A |
| Ithe conventionele thermische stroom in behuizing | 50 A |
| Ie toegekende bedrijfssroom | 41,5 A AC-23 Ue: 400 V |
| Nominaal bedrijfsvermogen in W | 11 KW bij 230...240 V (AC-3) 22 KW bij 500 V (AC-3) 22 KW bij 690 V (AC-23A) 30 KW bij 500 V (AC-23A) 18,5 KW bij 400...415 V (AC-3) 18,5 KW bij 690 V (AC-3) 15 KW bij 230...240 V (AC-23A) 22 kW bij 400...415 V (AC-23A) |
| Klasse intermitterend bedrijf | 30 |
| Making capacity (I Rms) | 630 A bij 400 V AC-21A 630 A bij 400 V AC-22A 630 A bij 400 V AC-23A |
| Icm onderbrekingsvermogen | 2,1 kA bij 400 V bij Ipeak |
| [Icw] rated short-time withstand Rms current | 756 A bij 400 V duur: 1 s |
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom | 10 KA bij 400 V - bijbehorende zekering 63 A aM 10 kA bij 400 V - bijbehorende zekering 63 A gG |

| | |
|------------------------------|---|
| Uitschakelvermogen | 500 A bij 400 V (AC-21A) 500 A bij 400 V (AC-22A) 500 A bij 400 V (AC-23A) |
| Apparaatsamenstelling | Schakelaar Hendel Asverlenging |
| Mechanische levensduur | 30000 cycli |
| Elektrische levensduur | 30000 Cycli AC-21 30000 cycli DC-1...5 |
| Aansluitingen - klemmen | Vermogenskring: schroefklem aansluitingen kabel 25 mm ² - kabelstijfheid: rigide Vermogenskring: schroefklem aansluitingen kabel 16 mm ² - kabelstijfheid: flexibel - met kabelhuls |
| Aandraaimoment | Vermogenskring: 4 N.m - op schroefklem aansluitingen |
| Handle front plate dimension | 60 x 60 mm |
| Hoogte | 83 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Gewicht product | 0,44 kg |

Omgeving

| | |
|----------------------------------|--|
| Normen | IEC 60947-3 |
| Productcertificeringen | UL CCC GL CSA |
| Beschermende behandeling | TC |
| IP-beschermingsgraad | IP20 conform IEC 60529 IP65 |
| Mechanische stevigheid | Trillingen 10...150 Hz (1 gn) conform IEC 60068-2-6 Schokken 11 ms (30 gn) conform IEC 60068-2-27 |
| Omgevingstemperatuur bij werking | -20...50 °C |
| Vuurbestendigheid | 960 °C conform IEC 60695-2-1 |

Verpakkingseenheid

| | |
|-------------------------|----------|
| Verpakkingsgewicht (lb) | 562,9 g |
| Gewicht verpakking 2 | 563 g |
| Gewicht verpakking 3 | 48,31 kg |

Duurzaamheid van het aanbod

| | |
|-----------------------------------|---|
| Status handhaafbaar aanbod | Green Premium-product |
| REACH-regelgeving |  REACH-verklaring |
| REACH vrij van SVHC | Ja |
| EU-richtlijn RoHS | Conform  EU-verklaring RoHS |
| Vrij van giftige zware metalen | Ja |
| Kwikkvrij | Ja |
| Informatie over RoHS-vrijstelling |  Ja |
| RoHS-regulering China |  RoHS-verklaring China |
| Milieu-informatie |  Milieuprofiel Van Het Product |
| WEEE | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |
| PVC-vrij | Ja |

Contractuele waarborg

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|