

Gegevensblad product

Kenmerken

XACA9412

kop rond voor drukknop - terugverend - XAC-A
- zwart- met kapje



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XAC
Type product of component	Kop voor drukknop
Naam component	XACA

Complementaire kenmerken

Markering	Niet gemarkeerd
Extra informatie operator	Opgestart
Kap/operator of lenskleur	Zwart
Compatibiliteit product	XACA..
Montagelocatie	Voorzijde kast
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10
Normen	CSA C22.2 Nr 14 UL 508 EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Trillingsweerstand	15 gn (f= 10...500 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	100 gn conform IEC 60068-2-27
Overspanningscategorie	Klasse II conform IEC 61140
IP-beschermingsgraad	IP65 conform IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK08 conform EN 50102
Gewicht product	0,01 kg

Verpakkingseenheid

Verpakkingsgewicht (lb)	9,4 g
Gewicht verpakking 2	96 g
Gewicht verpakking 3	7,207 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja

Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------
