

Gegevensblad product

Kenmerken

XACA9413

kop rond voor drukknop - terugverend - XAC-A
- groen- met kapje



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XAC
Type product of component	Kop voor drukknop
Naam component	XACA

Complementaire kenmerken

Markering	Niet gemarkeerd
Extra informatie operator	Opgestart
Kap/operator of lenskleur	Groen
Compatibiliteit product	XACA..
Montagelocatie	Voorzijde kast
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10
Normen	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 UL 508 IEC 60204-32
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Trillingsweerstand	15 gn (f= 10...500 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	100 gn conform IEC 60068-2-27
Overspanningscategorie	Klasse II conform IEC 61140
IP-beschermingsgraad	IP65 conform IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262
Nettogewicht	0,01 kg

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	14,0 cm
Package 1 Length	17,0 cm
Package 1 Weight	9,0 g
Unit Type of Package 2	BAG
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	3,0 cm
Package 2 Width	7,5 cm
Package 2 Length	11,0 cm
Package 2 Weight	94,0 g
Unit Type of Package 3	S03

Number of Units in Package 3	700
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	7,068 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------