

XALE2221

controlestation XAL-E - witte drukknop 1 NO + zwarte drukknop 1 NO



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XALE
Type product of component	Compleet besturingsstation
Korte naam apparaat	XALE
Bestemming product	Voor XB7-besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm
Toepassing hangende drukknopkast	Twee functies
Kleur behuizingsbasis	Lichtgrijs (RAL 7035)
Kleur deksel	Lichtgrijs (RAL 7035)
Materiaal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
IP-beschermingsgraad	IP54 conform IEC 60529
Samenstelling controlestation	1 vlakke drukknop, zwart, terugverend 1 NO, wit pijl naar beneden markering 1 vlakke drukknop, wit, terugverend 1 NO, zwart pijl omhoog markering
Markeerlocatie	Markering op drukknop
Werking contacten	Vertraagd afvallend

Complementaire kenmerken

Ingang kabel	2 uitbreekopeningen, klemvermogen: 20 mm 6 uitbreekopeningen voor ISO M20
Gewicht product	0,145 kg
Markering	CE
Positieve opening	Zonder
Kortsluitbeveiliging	4 A smeltpatroon type gG conform EN/IEC 60947-5-1
[Ui] nominale isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad 3) conform EN/IEC 60947-1
[Uimp] nominale stoothoudspanning	4 kV conform EN/IEC 60947-1
Ie toegekende bedrijfstrom	0,1 A bij 250 V, DC-13, R300 conform EN/IEC 60947-5-1 0,22 A bij 125 V, DC-13, R300 conform EN/IEC 60947-5-1 0,3 A bij 240 V, AC-14, D300 conform EN/IEC 60947-5-1 0,6 A bij 120 V, AC-14, D300 conform EN/IEC 60947-5-1
Elektrische betrouwbaarheid IEC 60947-5-4	$\Lambda \leq 10 \exp(-6)$ at 17 V and 5 mA conforming to IEC 60947-5-4

Omgeving

Beschermende behandeling	TC
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...55 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform IEC 60536
IK beschermingsgraad	IK05 conform EN 50102
Normen	EN/IEC 62208 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-1

Verpakkingseenheid

Type verpakking 1	PCE
Aant. eenh./verp.	1
Verpakkingsgewicht (lb)	152 g
Hoogte verpakking 1	7,4 cm
Breedte verpakking 1	14,8 cm
Lengte verpakking 1	10 cm
Type verpakking 2	S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	20
Gewicht verpakking 2	3,605 kg
Hoogte verpakking 2	30 cm
Breedte verpakking 2	30 cm
Lengte verpakking 2	40 cm
Type verpakking 3	P06
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3	80
Gewicht verpakking 3	23,992 kg
Hoogte verpakking 3	77 cm
Breedte verpakking 3	80 cm
Lengte verpakking 3	60 cm

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------