

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ZCKE09

## tête pour interrupteur de position - ZCK-E - sans levier



### Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Type de produit ou de composant	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé d'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête rotative
Compatibilité produit	XCKJ
Levier à associer	ZCKY71 ZCKY61
Corps à associer	ZCKJD39 ZCKJ2H7 ZCKJ21H29 ZCKJ9H29 ZCKJ1 ZCKJ21 ZCKJ1H29 ZCKJ2 ZCKJD31H7 ZCKJ11H29 ZCKJ11H7 ZCKJ9H7 ZCKJ2H29 ZCKJD39H7 ZCKJ9 ZCKJ1H7 ZCKJD39H29 ZCKJD31H29 ZCKJ11 ZCKJ21H7 ZCKJD31
Mouvement tête de commande	Tournant
Appareil de commande	À position maintenue sans appareil de commande bouton maintenu
Type d'approche	Approche latérale, 2 directions

### Complémentaires

Mouvement d'attaque	De gauche et de droite
Ouverture positive	Avec
Matière de la tête	Métal

### Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

### Emballage

Poids de la boîte (livres)	0,193 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,460 dm
Largeur de l'emballage 1	0,870 dm
Longueur de l'emballage 1	0,420 dm

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------