

Gegevensblad product

Kenmerken

ZCKE09

kop voor afslagschakelaar - ZCK-E - zonder hefboom



Hoofdkenmerken

Productgamma	OsiSense XC
Naam reeks	Standaard formaat
Type product of component	Kop eindschakelaar
Korte naam apparaat	ZCKE
Koptype	Kop met draaibeweging
Compatibiliteit product	XCKJ
Bijbehorende hendel	ZCKY71 ZCKY61
Bijbehorende behuizing	ZCKJD39 ZCKJ2H7 ZCKJ21H29 ZCKJ9H29 ZCKJ1 ZCKJ21 ZCKJ1H29 ZCKJ2 ZCKJD31H7 ZCKJ11H29 ZCKJ11H7 ZCKJ9H7 ZCKJ2H29 ZCKJD39H7 ZCKJ9 ZCKJ1H7 ZCKJD39H29 ZCKJD31H29 ZCKJ11 ZCKJ21H7 ZCKJD31
Beweging van bedieningskop	Rotator
Type operator	Blijven zonder bedieningshendel stay put
Type benadering	Zijwaartse benadering, 2 richtingen

Complementaire kenmerken

Bediening schakelaar	Van links en rechts
Positieve opening	Met
Materiaal kop	Metaal

Omgeving

Omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Omgevingskenmerken	Standaard omgeving

Verpakkingseenheid

Verpakkingsgewicht (lb)	0,193 kg
-------------------------	----------

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------