


Termékadatlap

Jellemzők

26583

C60 - earth-leakage add-on block - Vigi C60 - 2P - 25 A - 300 mA



Fő jellemzők

Termék vagy komponens típusa	Kiegészítő áram-védőeszközök
Készülék rövid megnevezése	Vigi C60
Pólusok megnevezése	2P
Névleges áramerősség	25 A
Hálózat típusa	AC
Földzárlat érzékenység	300 mA
Földszivárgás védelmi idő késleltetés	Pillanatnyi
Szivárgóáram védelmi osztály	AC típus

Kiegészítő jellemzők

Készülék helye a rendszerben	Elmenő
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
U _e névleges üzemi feszültség	220...415 V AC 50/60 Hz
Szivárgóáram leoldási technológia	Feszültségfüggő
U _i névleges szigetelési feszültség	500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
U _{imp} névleges lökő-feszültség állóság	6 kV megfelel IEC 60947-2
Szerelőtartó	35 mm szimmetrikus DIN sín
Elektromos csatlakozás megszakítóhoz	Csavarokkal
9 mm furattávolság	3
Magasság	87 mm
Szélesség	63 mm
Mélység	74 mm
Súly	0,12 kg
Mechanikus tartósság	20000 ciklus
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok 0,5...16 mm ² rugalmas Alagút típusú terminálok 0,5...25 mm ² merev
Vezeték csupaszítási hossz	14 mm
Meghúzási nyomaték	2 N.m

Környezet

Szabványok	IEC 60947-2
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60947-2
Trópusállóság	2 megfelel IEC 60947-2
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Működési magasság	2000 m
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-5...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-40...70 °C