



Principale

Range of product	Acti 9
Nume produs	Acti 9 iPB
Tip produs sau componenta	Buton
Nume scurt al dispozitivului	IPB
Standarde	SR EN 60669-1 SR EN 60947-5-1

Suplimentare

Tip si compozitie contacte	1 NC
[Ie] curent nominal de utilizare	20 A
[Ue] tensiune nominala de functionare	250 V c.a.
Tip de control	1 buton gri
Mod de montare	Fix
Suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	Partea superioara Clario Partea superioara Libro Partea superioara ProDis
Module de 9 mm	2
Inaltime	82 mm
Latime	18 mm
Adancime	71,5 mm
Culoare	Alb
Durabilitate electrica	AC-22 30000 cic c.a. 50/60 Hz
Conexiuni - borne	Borne tunel decalate1 cablu(ri) 0,5 mm ² rigid Borne tunel decalate1 cablu(ri) 0,5 mm ² flexibil Borne tunel decalate1 cablu(ri) 0,5 mm ² flexibil cu ferula Borne tunel decalate2 cablu(ri) 2,5 mm ² rigid Borne tunel decalate2 cablu(ri) 2,5 mm ² flexibil Borne tunel decalate2 cablu(ri) 2,5 mm ² flexibil cu ferula
Lungimea de dezizolare a firului	9 mm
Cuplu de strangere	1 N.m

Mediu

Tropicalizare	2
Umiditate relativa	95 % la 55 °C
Temperatura ambienta pentru utilizare	-35...70 °C
Temperatura de depozitare	-40...80 °C

Unitati de impachetare

Greutate colet(Lbs)	0,040 kg
---------------------	----------

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------